

metabo**Ligeslibere, Type: GE950GP**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Artikelklasse	03D

Beskrivelse

Udførelse:

Ligeslibere fra Metabo® er blandt de tyndeste og mest kompakte maskiner på markedet. De kraftige motorer i de batteridrevne og kablede ligeslibere giver maksimal produktivitet med høj præcision til alle anvendelser.

- **Præcis spændehals til stationær brug.**
- **Forudindstillede hastighedsniveauer.**
- **Elektronisk sikkerhedsstop af motoren, når værktøjet blokeres, for at arbejde sikkert.**

Ligesliberne med **lang slibespindel** er **ideelle til afgratning** eller slibning af svejsninger på svært tilgængelige steder.

Med **reduceret omdrejningshastighedsområde** til kraftig slibning med lamelslibehjul.

Leveringsomfang:

Spændetang 6 mm, beskyttelseshætte af gummi, ekstra håndtag, 1 gaffelnøgle.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1,7 kg
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Producentbetegnelse	GE 950 G
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²

Effektforbrug	950 W
maks. spændetangs-Ø	6 mm
Energiforsyning	Med kabel
Omdrejningstalområde	2500 - 8700 min ⁻¹
Produkttype	Ligeslibere