



Ligesliber, vinklet Akku, Type: GWG12V-50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt batterisliber til 50 mm skiver. Udløserkontakt med variabelt omdrejningstal og fem forskellige hastighedstilstande giver optimal regulering af omdrejningstallet. Kompakt, ledningsfri og kraftfuld - 12V-sliber til en lang række anvendelser.

- **Høj ydeevne til hurtige arbejdsresultater: Kraftig børsteløs motor med høj ydeevne og konstant højt drejemoment, der giver høj produktivitet.**
- **Ubesværet arbejde selv på trange steder: Ekstremt let og kompakt design med lille greb til nem slibning.**
- **Perfekt hastighedsstyring til forskellige anvendelser og optimale resultater: Udløserkontakt med variable omdrejningstal og fem forskellige hastighedstilstande giver optimal regulering af omdrejningstallet.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, 1× spændetang 6 mm.

Bemærk:

Passende slibeskiver (CER) finder du fra nr. 554012, rengørings- og grovrengøringskiver under nr. 554050; 554051; 554054 og 554055.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	12 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	0
Vægt	0,53 kg
Producentbetegnelse	GWG 12V-50 S
Dødemandskontakt	nej
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Batteritype	Lithium-ion
Maks. skive-Ø	50 mm
Omdrejningstalområde	5000 - 15000 min ⁻¹
maks. spændetangs-Ø	6 mm
Produkttype	Vinkelslibere