



Akku-bore-/skruemaskine uden akku FlexiClick-system, Type: GSR1890FCS



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

- **Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruening.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruening.**
- **Softgrip.**

Mulighed for eftermontering af **Connectivity** Modul. Fuld fleksibilitet: Takket være de mange justerbare forsætter er **FlexiClick**-systemet den optimale løsning til alle arbejdssituationer.

- **Velegnet til ubesværet hammerboring i beton med op til 10 mm Ø.**
- **Kompakt og kraftfuldt design med en hovedlængde på kun 136 mm og et maks. hårdt drejningsmoment på 64 Nm.**

Leveringsomfang:

Inklusive L-BOXX, **uden** batteri og lader.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863 – 073867.

Teknisk beskrivelse

Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 630 min ⁻¹
-------------------------------	---------------------------

Producentbetegnelse	GSR 18V 19 FC
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Typisk anvendelse	Strong
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Batteritype	Lithium-ion
Maks. moment, hård	64 Nm
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 min ⁻¹
Interface	Bluetooth-port
Maks. moment, blød	36 Nm
Maks. spiralbor-Ø i træ	68 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Vægt	1,1 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Batterispænding	18 V
Produkttype	Bore-/skruemaskine

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V

073854 B18