

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7730, Type: GGG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214880 GGG
GTIN	4045197608666
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
Type	GGG
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 120508 PDER
Type	HB7730
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	200 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		