

melabo**Batteridrevet stiksav uden batteri, Type: 18LTX100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og ekstremt praktisk batteridrevet stiksav til **præcise snit**.

- **Variabelt antal slag, pendul-slag og lavtliggende, fjederunderstøttet savklingeføring.**
- **Skiftbar spåneblæsefunktion sikrer et klart overblik over stedet, der skæres.**
- **Lille omkreds af greb og overflade med blødt greb.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % compatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, inklusive udsugningsstuds, beskyttelsesglas og sekskantnøgler.
Inklusive antisplintsystem.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	STA 18 LTX 100
---------------------	----------------

værktøjsskift uden brug af værktøj	ja, Metabo Quick
Konstruktion	Stavform
Bemærk	lille omkreds af greb
Pendulslag	4-dobbelt
Energiforsyning	Akkudrevet
Maksimal savetykkelse, stål	10 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Vægt	1,9 kg
Batterispænding	18 V
Geringsindstilling	ja
Maksimal savetykkelse, træ	100 mm
Maks. vibration iht. EN	11,8 m/s ²
Antal medfølgende akkuer	0
Slagtal	550 - 2800 min ⁻¹
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Sav