

metabo**Batteri-bajonetsav uden batteri, Type: SSE18LTXBL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078223 SSE18LTXBL
GTIN	4061792172524
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftfuld batteridrevet bajonetsav med lav vægt og vinklet Softgrip-greb, der giver god arbejdscomfort.

- **Brushless-motor giver hurtigt arbejdstempo og maksimal effektivitet.**
- **Værktøjsfrit justerbart dybdeanslag.**
- **Vario (V) elektronik til arbejde ved omdrejningstal, der passer til materialet.**
- **Savklingen kan drejes 180° for komfortabelt arbejde over hovedhøjde.**
- **Metabo Quick til værktøjsfrit skift af savklinger.**
- **Pendulløft, der kan slås til og fra.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, i æske.

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – nr. 073890.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Maks. vibration iht. EN	27,5 m/s ²

Slagtal	0 - 2700 min ⁻¹
Vægt	3,1 kg
Akku-kapacitet	5,2 Ah
Antal medfølgende akkuer	2
Producentbetegnelse	SSE 18 LTX BL
Energiforsyning	Akkudrevet
Slaglængde	32 mm
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Emballage	Metabox
Produkttype	Sav

Tilbehør

BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
Batterilader Type ASC55	073890 ASC55
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4