

**metabo****Bajonetsav, Type: SSEP1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078222 SSEP1400
GTIN	4007430292995
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig 1400 W bajonetsav med konstant slag hastighed til de mest krævende opgaver.

- **3-trins pendulstempel, der kan slås til og fra, giver optimal saveevne i ethvert materiale.**
- **Savklingen kan drejes 180° for at arbejde komfortabelt over hovedet.**
- **Metabo VibraTech (MVT): Integrerer massekompensation til reduktion af vibrationer.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive transportkuffert, savklinge.

**Bemærk:**

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. vibration iht. EN	12,9 m/s <sup>2</sup>
Slaglængde	32 mm
Producentbetegnelse	SSEP 1400 MVT
Netspænding	230 V
Effektforbrug	1400 W
Netfrekvens	50 Hz
Slagtal	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Bemærk	Metabo Quick
Emballage	Kuffert

Antivibrationssystem	ja
Vægt	4,6 kg
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Sav