



Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 955CHC-E



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	588700 955CHC-E
GTIN	4059952534558
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Bajonetsavklinger **til metal**. Præcise, lige snit med maksimal levetid i tykke stålprofiler eller støbejernsrør. Ideel til nedrivningsarbejde.

Bemærk:

Hårdmetal-savklinger: Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.

Teknisk beskrivelse

Savklingemateriale	HM
Pladetykkelse (hulplade)	4-12 mm
Klingelængde	150 mm
Metalprofil (åben)	< 100 mm
Tanddeling	3 mm
Skæretype	Lige snit, fint
Antal klinger	1
optimeret til materiale	Træ
Produkttype	Bajonetsavklinge