

**Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 1255CHC-E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588700 1255CHC-E
GTIN	4059952534619
Artikelklasse	54B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bajonetsavklinger **til metal**. Præcise, lige snit med maksimal levetid i tykke stålprofiler eller støbejernsrør. Ideel til nedrivningsarbejde.

**Bemærk:**

Hårdmetal-savklinger: Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.

**Teknisk beskrivelse**

Skæretype	Lige snit, fint
Pladetykkelse (hulplade)	4-12 mm
Tanddeling	3 mm
Klingelængde	300 mm
Savklingemateriale	HM
optimeret til materiale	Træ
Metalprofil (åben)	< 250 mm
Antal klinger	1
Produkttype	Bajonetsavklinge