

**WNMG 080408, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WNMG 080408 CCX Type: CCX

Spånbryder: PP

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 210 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PP
Skæremateriale	Cermet
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	210 - 450 m/min
Belægning	belagt

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Antal skift/skær	6
Type	CCX
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning