

**DC.T 070204, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Artikelklasse	25E

Beskrivelse**Teknisk beskrivelse**

Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Spånryder	PP
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	Cermet
Belægning	belagt
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Type	CCX
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 370 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning