

**CC.T 09T302, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T302 CCX Type: CCX
Spånbryder: PP
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,1 - 0,8 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 310 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Belægning	belagt
Type	CCX
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,1 - 0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 310 m/min
Skæremateriale	Cermet
Antal skift/skær	2
Spånbrøder	PP
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning