

**DC.T 11T302, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Artikelklasse	25E

Beskrivelse**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	PP
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT11T302
Belægning	belagt
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	Cermet
Tolerance	M
Type	CCX
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 370 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning