

**VBMT 160404, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

VBMT 160404 CCX Type: CCX  
Spånbryder: PP  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 140 - 300 m/min

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT160404
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Spånbryder	PP
Belægning	belagt
Type	CCX
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1 mm
Skæremateriale	Cermet
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning