

**DC.T 11T304, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Artikelklasse	25E

Beskrivelse**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Spånbrøder	PP
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 370 m/min
Skæremateriale	Cermet
Type	CCX
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT11T304
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning