

**DNMG 1506 12, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Type	CA315
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	K
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tilspænding f	0,17 - 0,5
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 350
Spånbryder	KG
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,5 - 3,6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning