

**CNMG 120408, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	KG
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4
Primær anvendelse	K
Hjørneradius	0,8
Tilspænding $f$	0,15 - 0,5
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Belægning	belagt
Type	CA315
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 350
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning