

**WN.G 080404, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 4
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Spånbryder	KG
Type	CA315
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Belægning	belagt
Primær anvendelse	K
Tilspænding f	0,15 - 0,5
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 350
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning