

**VNMG 160408, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	belagt
Hjørneradius	0,8
Spånbryder	KG
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Tilspænding f	0,15 - 0,45
Type	CA315
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	K
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3,6
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 350
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning