

**CCMT 120408, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	K
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Skæremateriale	HM
Type	CA315
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Belægning	belagt

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	GK
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning