

**CCMT 120404, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260202 CA315
GTIN	4960664798209
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 120404
Spånbryder	GK
Primær anvendelse	K
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Belægning	belagt
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	CA315
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning