

**CCMT 060204, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Spånbryder	GK
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	K
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Tolerance	M
Type	CA315
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning