

**CC.T 09T304, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånbrøder	GK
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	K
Belægning	belagt
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 09T304
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Hjørneradius	0,4 mm

Type	CA315
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning