

**DC.T 11T304, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Hjørneradius	0,4 mm
Tolerance	M
Belægning	belagt
Antal skift/skær	2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Type	CA315
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbrøder	GK
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm

Primær anvendelse	K
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning