

**DCMT 070208, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Type	CA315
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	K
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Belægning	belagt
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070208
Spånbrøder	GK
Skæremateriale	HM

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning