

**CCGT 060201, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260090 PR1725
GTIN	4960664923335
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Sekundær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060201
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Tolerance	G

Spånbryder	MFP-SKS
Hjørneradius	0,1 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Type	PR1725
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning