


CC.T 060202, Type: PR1725

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260091 PR1725
GTIN	4960664923342
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 060202 PR1725 Type: PR1725
 Spånbryder: MFP-SKS
 Tolerance: G
 Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Tilspænding f : 0,03 - 0,2 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm
Skæremateriale	HM

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånbryder	MFP-SKS
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Type	PR1725
Tolerance	G
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Sekundær anvendelse	P
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning