

**DCMX 070204 Wiper, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DCMX 070204 Wiper PR1725 Type: PR1725

Spånryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding $f$	0,03 - 0,2 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tolerance	M

Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
Spånbryder	WP
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	M
Sekundær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Type	PR1725
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning