

**CCMT 060204 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 060204 Wiper CA025P Type: CA025P
Spånbryder: WP
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	WP
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Type	CA025P
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204

Belægning	belagt
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning