

**CCMT 09T308 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 09T308 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	WP
Skærebetingelse	let afbrudt
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	CA025P
Tolerance	M
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning