

**CC.T 09T304, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T304 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Type	CA025P
Tolerance	M
Belægning	belagt

Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Spånryder	GK
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning