

**CCMT 060202, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spån Bryder	GK
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Type	CA025P
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Belægning	belagt
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skærehastighed v_c primær anvendelse	80 - 330 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning