

**CCMT 120404, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 120404 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Spånbryder	GK
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404

Type	CA025P
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning