

**CCMT 120412, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CCMT 120412 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 3 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	GK
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Type	CA025P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2

Hjørneradius	1,2 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120412
Skærebetingelse	let afbrudt
Tolerance	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning