

**DCMT 070204, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DCMT 070204 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 3 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	GK
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT070204
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	CA025P
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning