

**VBMT 160404, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

VBMT 160404 CA025P Type: CA025P  
Spånbryder: HQ  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Antal skift/skær	2
Spånbryder	HQ
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Skærebetingelse	let afbrudt

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Type	CA025P
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning