

**DCMT 070208, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DCMT 070208 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT070208
Type	CA025P
Hjørneradius	0,8 mm

Spånbryder	GK
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning