

**VBMT 160408, Type: CA025P****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261184 CA025P |
| GTIN | 4960664879502 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

VBMT 160408 CA025P Type: CA025P
Spånbryder: HQ
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------------|
| Skæremateriale | HM |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 330 m/min |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Spånbryder | HQ |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,25 mm/o |
| Belægning | belagt |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Skæredybde a_p | 0,5 - 2 mm |
| Primær anvendelse | P |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 160408 |
| Skærebetingelse | let afbrudt |
| Type | CA025P |
| Antal skift/skær | 2 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |