


**DC.T 070202, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 070202 PDL010 Type: PDL010

Spånbryder: AP

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Belægning	belagt
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT070202
Spånbryder	AP
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	G
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 400 m/min
Primær anvendelse	N
Skæremateriale	HM
Type	PDL010
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning