


**CC.T 060204, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 060204 PDL010 Type: PDL010

Spånbryder: AP

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Belægning	belagt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 400 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Primær anvendelse	N
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Type	PDL010
Tolerance	G
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	AP
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning