

**DC.T 11T302, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT11T302
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Tolerance	G
Antal skift/skær	2
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 400 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	AP
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Type	PDL010
Primær anvendelse	N
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning