


**CNMG 120404, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 PDL010 Type: PDL010
Spånbryder: AH
Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Type	PDL010
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbryder	AH
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning