

metabo**Batteridrevet rundsav med LiHD-batteri, Type: KS18LTX66****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig, let batteri-rundsav til universel anvendelse på byggepladsen. Kompatibel med føringskinner.

- **Integreret LED-arbejdslys til optimal belysning af stedet, der skæres.**
- **Bundplade af aluminium kan bruges direkte på føringskinner fra Metabo samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre producenter.**
- **Hurtig og præcis kapning ved hjælp af enkel kobling med en Metabo KFS-kapskinne (tilbehør).**
- **Højtydende LiHD-batteripakker og den børsteløse Metabo-motor garanterer maksimal gennemtrækskraft og langvarig savning.**
- **Automatisk tænding/slukning af den tilsluttede suger ved hjælp af CordlessControl (fås som tilbehør).**
- **Udgangsstuds til savspåner kan drejes og låses individuelt til enhver arbejdsposition.**
- **0° position kan justeres for at opnå maksimal skærenøjagtighed.**
- **Tydelig skæreindikator til savning efter opridsning.**
- **Robust og holdbar takket være trykstøbt aluminiumssavhus.**
- **Greb med skridsikker blød overflade til sikker styring.**
- **Mulighed for sugning ved tilslutning af en universalstøvsuger.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Indeholder 2× LiHD-batterier, hurtiglader, metalBOX, hårdmetalsrundsavsklinge til metal (18 tænder), parallelanslag og sekskantnøgle.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	2
Savklinge-borings-Ø	20 mm
Producentbetegnelse	KS 18 LTX 66 BL
Akku-kapacitet	8 Ah
Maks. skæredybde 45°	43 mm
maks. omdrejningstal	4800 min ⁻¹
Vægt inklusive akku	4,5 kg
Vægt uden batteri	3,5 kg
Batteritype	Lithium-ion
Emballage	Metabox
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Savklinge-Ø	165 mm
Batterispænding	18 V
Maks. skæredybde 90°	66 mm