

metabo**Kombi-båndslibemaskine 230 V, Type: BS200P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltslibemaskine til slibning, hvæsning, afgratning, og hvis der anvendes en stålbørste, også til fjernelse af rust fra stål og metaller. Det integrerede LED-lys oplyser arbejdsområdet optimalt. Skivernes maksimalt rolig gang og lange levetid muliggøres af monteringsflanger af høj kvalitet.

- **Emneoplægninger, der kan justeres uden værktøj.**

Den universelle kombinerede båndslibemaskine med slibebånd og slibeskive er ideel til arbejde med træ og metal.

- **Stor slibearm, der kan vippes trinløst til 90°, til to almindelige slibebåndlængder.**
- **Værktøjsfri hældningsindstilling af båndsliberarmen.**
- **Sugetilslutning på båndsliberarm, egnet til almindelige forbindelsesmuffer.**
- **Egnet til brug med runde stålbørster til fjernelse af rust.**
- **Integreret LED-lys til optimal belysning af arbejdsområdet.**
- **Fleksibelt arbejde på den store slibeflade eller alternativt på rundingen af båndsliberarmen.**
- **Sugetilslutning på båndsliberarm, egnet til almindelige forbindelsesmuffer.**
- **Gummihjul i båndslibearmen med riller for hurtig varmeafledning.**
- **Hurtig værktøjsfri udskiftning af slibebånd efter åbning af afdækningen.**
- **Skivernes har maksimalt rolig gang og lang levetid takket være monteringsflanger af høj kvalitet.**

Leveringsomfang:

Inkluderer slibeskive 60 N med normal kornstørrelse, netslibebånd K 60, gnistbeskyttelsesglas, emneholder og sekskantnøgle.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100 og nr. 568733.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	600 W
Vægt	16,9 kg
Producentbetegnelse	BS 200 Plus
Energiforsyning	Med kabel
maks. omdrejningstal	2980 min ⁻¹
Kabellængde	1,8 m
Slibebånd, længde	1000 mm
Slibebånd, længde	1020 mm
Slibebånd, bredde	50 mm
Slibeskive-Ø D	200 mm
Slibeskiveborings-Ø H	32 mm
Slibeskivebredde T	25 mm
Nominel effekt	230 V
Produkttype	Båndslibere