



## Kombihammer, Hammerhoved-Ø: 32mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	754890 32
GTIN	4016134010293
Artikelklasse	73V

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kombination af **smedehammer og blød hammer**; siderne er desuden udført med slebne slagflader til arbejde under trange pladsforhold. Hoved i sejhærdet stål med udskiftelig blød bane i slidstærkt nylon – Shore-hårdhed ca. 68D. Med „Ultratec“ glasfiberskaft, der ikke kan knække.

#### Reservedel:

Nylonbane nr. 754895.

### Teknisk beskrivelse

Materiale, skaft	Glasfiber
Samlet længde	320 mm
Serie	Ultratec DUO
Materiale, indsats	Nylon, hvid
Hammerhoved-Ø	32 mm
Hovedlængde med indsatser	108 mm
Mål, hammerhoved	31×31 mm
Vægt	0,53 kg
rekylfri	nej
Produkttype	Hammer

---

## Tilbehør

Reservebane, nylon Hammerhoved-Ø 32 mm

754895 32