

# AEG

## Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: BS18SBL2-2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### AEG – akku-bore-/skruemaskiner

- Robuste, handy 2-trins akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
- FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
- Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
- LED-belysning af arbejdsområdet.

Børsteløs **Subcompact**-motor med op til 65 Nm moment. 24-trins momentindstilling.

#### Udførelse reklametekst:

- Robuste, handy 2-gears-batteribore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
- FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
- Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 2 x 18 V / 2,0 Ah batteri, lader, kuffert.

#### Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073820 og nr. 073846 - nr. 073848. Passende ladere og startsæt finder du under nr. 073841 og nr. 073844.

### Teknisk beskrivelse

Maks. omdrejningstal 2. gear	1750 min <sup>-1</sup>
Batterispænding	18 V
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. moment, hård	65 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Motorkonstruktion	Børsteløs Subcompact-motor
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Vægt	1,3 kg
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Producentbetegnelse	BS 18 SBL2
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type B 18 V
Antal medfølgende akkuer	2
Typisk anvendelse	Strong
Akku-kapacitet	2 Ah
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	FIXTEC-hurtigspændeborepatron, med Softgrip