



## Ultralydsrensere Elmasonic Select, Type: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082000 3
GTIN	4250004100480
Artikelklasse	04S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftfulde og individuelle - ultralydsrensere i Elmasonic Select-serien.

- **5 ultralydstilstande.**
- **Mulighed for at gemme 4 individuelle rengøringsprogrammer.**
- **Tydeligt display med visning af alle relevante rengøringsparametre.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål**

Denne version har ikke en stophane på bagsiden af enheden.

#### Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

#### Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015 – 088019.

## Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	Select 30
Rengøringskumme, højde	95 mm
Nominel spænding	220 - 240 V
Længde, indsætningskar	195 mm
Apparater, længde	305 mm
Energiforsyning	Med kabel
Apparater, bredde	170 mm
Bredde, indsætningskar	105 mm
Varmeeffekt	200 W
Vægt	3,6 kg
Ultralyds-toppræstation	480 W
Volumen	2,7 l
anbefalet arbejdsvolumen	1,6 l
Produkttype	Ultralydsrensere

---

## Tilbehør

IndsætningskarSelect 3	082101 3
------------------------	----------