



Ultralydsrensere Elmasonic Select, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082000 6
GTIN	4250004100503
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftfulde og individuelle - ultralydsrensere i Elmasonic Select-serien.

- **5 ultralydstilstande.**
- **Mulighed for at gemme 4 individuelle rengøringsprogrammer.**
- **Tydeligt display med visning af alle relevante rengøringsparametre.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål**

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015 – 088019.

Teknisk beskrivelse

Bredde, indsætningskar	115 mm
Apparater, længde	370 mm
Energiforsyning	Med kabel
Rengøringskumme, højde	145 mm
Ultralyds-toppræstation	600 W
Varmeeffekt	400 W
Vægt	5,2 kg
Producentbetegnelse	Select 60
Apparater, bredde	210 mm
Længde, indsætningskar	255 mm
Nominel spænding	220 - 240 V
Volumen	5,9 l
anbefalet arbejdsvolumen	4,3 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

IndsætningskarSelect 6	082101 6
------------------------	----------