



Ultralydsrensere Elmasonic Select, Type: 18



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082000 18
GTIN	4250004100558
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftfulde og individuelle - ultralydsrensere i Elmasonic Select-serien.

- **5 ultralydstilstande.**
- **Mulighed for at gemme 4 individuelle rengøringsprogrammer.**
- **Tydeligt display med visning af alle relevante rengøringsparametre.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål**

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015 – 088019.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	Select 180
Ultralyds-toppræstation	800 W
Apparater, bredde	360 mm
Rengøringskumme, højde	195 mm
Apparater, længde	405 mm
Nominel spænding	220 - 240 V
Bredde, indsætningskar	250 mm
Længde, indsætningskar	280 mm
Vægt	10,2 kg
Varmeeffekt	800 W
Energiforsyning	Med kabel
Volumen	17,8 l
anbefalet arbejdsvolumen	14,2 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

IndsætningskarSelect 18	082101 18
-------------------------	-----------