



Ultralydsrensere Elmasonic Select, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082000 12
GTIN	4250004100534
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftfulde og individuelle - ultralydsrensere i Elmasonic Select-serien.

- **5 ultralydstilstande.**
- **Mulighed for at gemme 4 individuelle rengøringsprogrammer.**
- **Tydeligt display med visning af alle relevante rengøringsparametre.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål**

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015 – 088019.

Teknisk beskrivelse

Vægt	7,7 kg
Nominel spænding	220 - 240 V
Energiforsyning	Med kabel
Apparater, bredde	300 mm
Længde, indsætningskar	250 mm
Producentbetegnelse	Select 120
Rengøringskumme, højde	195 mm
Varmeeffekt	800 W
Bredde, indsætningskar	190 mm
Apparater, længde	380 mm
Ultralyds-toppræstation	800 W
Volumen	12,9 l
anbefalet arbejdsvolumen	10 l
Produkttype	Ultralydsrensere